

Dynalloy™ OBC8000-T60

Thermoplastic Elastomer

PolyOne Corporation

Message:

DYNALLOY™OBC8000-T60 is a kind of using Dow INFUSE™Easy-to-process universal TPE with unique characteristics of olefin block polymers. Designed for a wide range of uses, including applications that must comply with FDA standards.

can be bonded to polypropylene

strong liquidity

Excellent coloring

Warm to the touch, non-sticky, similar to rubber

General Information			
Features	Good liquidity		
	Good coloring		
Uses	overmolding		
	Soft touch application		
	Transparent or Translucent Accessories		
	Consumer goods application field		
Agency Ratings	FDA not rated		
RoHS Compliance	RoHS compliance		
Appearance	Translucent		
Forms	Particle		
Processing Method	Extrusion		
	Injection molding		
Physical	Nominal Value	Unit	Test Method
Specific Gravity	0.878	g/cm³	ASTM D792
Molding Shrinkage - Flow (21°C)	1.0 - 1.6	%	ASTM D955
Hardness	Nominal Value	Unit	Test Method
Durometer Hardness (Shore A, 10 sec)	60		ASTM D2240
Elastomers	Nominal Value	Unit	Test Method
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	2.48	MPa	ASTM D412
Tensile Strength (Break, 23°C)	4.21	MPa	ASTM D412
Tensile Elongation (Break, 23°C)	760	%	ASTM D412
Compression Set (23°C, 22 hr)	30	%	ASTM D395B
Fill Analysis	Nominal Value	Unit	Test Method
Apparent Viscosity			ASTM D3835
200°C, 1340 sec^-1	42.8	Pa · s	ASTM D3835
200°C, 11200 sec^-1	9.80	Pa · s	ASTM D3835
Injection	Nominal Value	Unit	

Suggested Max Regrind	20	%
Rear Temperature	166 - 188	°C
Middle Temperature	177 - 199	°C
Front Temperature	199 - 221	°C
Nozzle Temperature	199 - 221	°C
Processing (Melt) Temp	193 - 227	°C
Mold Temperature	26.7 - 37.8	°C
Back Pressure	0.00 - 0.552	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Injection instructions		

以聚丙烯 (PP), 乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA) 或低密度聚乙烯 (LDPE) 为基础的色母料最适合 DYNALLOY™ OBC8000-T60 着色. 使用熔体流动速率较高(范围为 25 - 40 克/10 分钟)的色母料, 则能达到较好的颜色分散效果. 典型的色母料用量为 1% 至 5%(重量). 可以使用液体颜料, 但以矿物油为基础的载体对最终硬度值会有显著的影响. 不应采用以 PVC 为基础的色母料. 若使用 GLS 可供的预着色复合材料, 则可达到较好的配色一致性. 色母料是否适用, 应由用户通过试验来最终确定. 在使用此产品之前或之后, 均须用熔体流动速率较低 (0.5 - 2.5 MFR) 的聚苯乙烯 (PS) 或聚丙烯 (PP) 彻底进行置换. DYNALLOY™ OBC8000-T60 可利用高达 20% 的回收料同时其性能所受影响却极小, 但该回收料必须是未受到污染的. 为了最大限度地减小模塑期间其性能所受的影响, 熔体温度应维持得尽可能低. 回收料的有效性应由用户最终确定. DYNALLOY™ OBC8000-T60 具有良好的熔体稳定性. 最长停留时间可能会根据机筒尺寸有所变化. 通常, 如果机器闲置 8 - 10 分钟或以上, 则应将机筒排空. 不需要干燥注射速度: 1 - 3 英寸/秒 第一阶段 - 提升压力: 200 - 900 psi 第二阶段 - 保持压力: 20% 的升压保持时间(厚部件): 4 - 10 秒 保持时间(薄部件): 1 - 4 秒

The information and data on this page are provided by manufacturers and document providers. SHANGHAI SUSHENG assumes no legal liability. It is strongly recommended to verify all technical data with material suppliers before final material selection. All rights belong to the original authors. If any infringement occurs, please contact us immediately.

Recommended distributors for this material

Susheng Import & Export Trading Co., Ltd.

Tel: +86 21 5895 8519

Phone: +86 13424755533

Email: sales@su-jiao.com

No. 215, Lianhe North Road, Fengxian District, Shanghai, China



WECHAT